



FONDO SL GEL



Marquage CE:
• EN 13813 - Désignation : SR-B2,0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DOMAINE D'UTILISATION



APPLICATIONS



Description

Domaine d'utilisation

Avantages

Préparation générale du support de pose

Préparation spécifique du support de pose

Préparation du produit

Application du produit

Consommations

type d'application	consommation minimale	consommation maximale	Humidité max	dilution
Pour réaliser un cordon de Ø 4 mm environ	0,050	0,055	cartouche/ m de cordon	-

Exemple : 1 cartouche suffit pour réaliser un cordon de 4 mm de diamètre sur une longueur de 18-20 m.

Nettoyage des outils

Conseils utiles pour la pose

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT	Humidité max	valeur

► INFORMATIONS D'APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES	Humidité max	Valeur

FONDO SL GEL

► DONNÉES TECHNIQUES	Humidité max	valeur
----------------------	--------------	--------

► DONNÉES TECHNIQUES	Humidité max	valeur
----------------------	--------------	--------

Conservation du produit

Conditionnements

VARIANTE	CONDITIONNEMENT	ADR	CONDITIONNEMENTS COMPOSANTS PAR PALETTE
-	boîte 6 p.	P*	-

Legenda ADR:

P* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

MENTIONS LÉGALES

Les conseils sur la façon d'utiliser nos produits correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ils ne comportent pas l'assurance et / ou la prise de responsabilité sur le résultat final après. Par conséquent les clients ne sont pas exonérés de l'obligation de vérifier l'aptitude des produits à satisfaire les buts et les objectifs fixés avec des tests préliminaires. Le site contient www.nordresine.com la dernière révision de cette fiche technique.

ÉDITION

Émission :

Révision :